

Modello		
D'estremità diritto		
KCH	P.7-68	Per connessioni sullo stesso asse della parte filettata femmina
		
Intermedio diritto		
KCH	P.7-69	Per connessioni di tubi nella stessa direzione. Uno degli attacchi è dotato di autoritenuta
		
D'estremità a gomito		
KCL	P.7-68	Per connessioni ad angolo retto con parti filettate femmina. Si tratta dell'esecuzione più comune.
		
Innesto diritto		
KCH	P.7-69	Per connessioni tra un tubo ed un raccordo con autoritenuta nella stessa direzione. Evita dover tagliare il tubo nel caso di installazioni e rimozioni frequenti
		
Intermedio a "T"		
KCT	P.7-68	Per connessioni tra un tubo ed una ramificazione a due tubi entrambi a 90°
		
Innesto a gomito		
KCL	P.7-70	Per connessioni tra un tubo ad angolo retto con un raccordo istantaneo. Evita dover tagliare il tubo nel caso di installazioni e rimozioni frequenti
		
Intermedio a "Y"		
KCU	P.7-68	Per connessioni tra tubi nella stessa direzione. Funzione di autoritenuta.
		
Adattatore		
KCJ	P.7-69	Per aggiungere l'esecuzione di autoritenuta ai raccordi istantanei della serie KQ
		
Passaparete		
KCE	P.7-69	Per connessioni tra tubi in installazioni a pannello. Uno dei due attacchi è dotato di autoritenuta
		
Passaparete femmina		
KCE	P.7-69	Per connessioni tra un tubo ed una vite maschio in un'installazione a pannello
		

Serie KC

D'estremità diritto: KCH

<M5>




<R(PT)>



ø est. tubo (mm)	Filettatura R(PT)	Codice	H (Esag.)	L	A*	M	Sup. equiv. (mm²)		Peso(g)
							Nylon	Uretano	
4	M5	KCH04-M5	9.8	30.8	27.3	18	2.1	2.1	8
	1/8	KCH04-01S	10	25.2	22.1		2.6	2.6	
6	M5	KCH06-M5	11.8	32.4	28.9	19.5	2.4	2.4	10
	1/8	KCH06-01S	12	36.5	33.4		6.8	6.8	16
	1/4	KCH06-02S	14	28.4	22.9				14
8	1/8	KCH08-01S	14	41.5	38.4	21.5	16.2	13.1	20
	1/4	KCH08-02S		45.2	39.7				27
	3/8	KCH08-03S		34	27.5				25
10	1/4	KCH10-02S	17	50	44.5	24	25.6	20.4	34
	3/8	KCH10-03S		50.4	45				43
12	3/8	KCH12-03S	19	53.1	47.7	25.5	35.4	30.4	48
	1/2	KCH12-04S		40.7	33.6				41

*Dimensioni di riferimento dopo installazione R(PT).




D'estremità a gomito: KCL



ø est. tubo (mm)	Filettatura R(PT)	Codice	H (Esag.)	øD ⁽¹⁾	øD2	L1	L2	A*	M	Sez. equiv. (mm²)		Peso (g)		
										Nylon	Uretano			
4	M5	KCL04-M5	8	10.4	8	25.3	16.7	18.4	18	1.9	1.9	6		
	1/8	KCL04-01S	10		10		22.1	24.2		2.3	2.3	11		
6	M5	KCL06-M5	8	12.8	8	26.8	17.4	20.3	19.5	2.2	2.2	7		
	1/8	KCL06-01S	12		12		28	24.2		27.5	19	6.2	6.2	13
	1/4	KCL06-02S	14					28.6		29.5				21
8	1/8	KCL08-01S	14	15.2	14	34.1	26.2	30.7	21.5	13.0	10.5	16		
	1/4	KCL08-02S					30.6	32.7				24		
	3/8	KCL08-03S					17	30				34.2	37	
10	1/4	KCL10-02S	17	18.5	17	38	33.4	37.2	24	19.5	16.5	29		
	3/8	KCL10-03S					34.8	38.7				38		
12	3/8	KCL12-03S	22	20.9	20.9	40.7	39.2	44.3	25.5	24.8	21.3	63		
	1/2	KCL12-04S					42.3	45.7				81		

*Dimensioni di riferimento dopo installazione R (PT).

Nota1) øD₁: max. diametro




Intermedio a "T": KCT



ø est. tubo (mm)	Codice	øD ⁽¹⁾	L	Q	M	Sez. equiv. (mm²)		Peso (g)
						Nylon	Uretano	
4	KCT04-00	10.4	28.6	5.3	18	2.8	2.8	8
6	KCT06-00	12.8	32.7	6.1	19	7.6	7.6	15
8	KCT08-00	15.2	39.2	7.1	21.5	13.7	11.1	23
10	KCT10-00	18.5	45.5	7.9	24	21.1	19.0	39
12	KCT12-00	20.9	49.2	8.6	25.5	28.3	24.3	52

Nota1) øD: max. diametro



Intermedio a "Y": KCU



ø est. tubo. (mm)	Codice	øD ⁽¹⁾	L ₁	L ₂	P	Q	M ₁	M ₂	Sez. equiv. (mm²)		Peso (g)
									Nylon	Uretano	
4	KCU04-00	10.4	43.1	27.3	10.4	10.6	18	16	3.7	3.7	8
6	KCU06-00	12.8	48	31.2	12.8	12.5	19	17	10.0	10.0	14
8	KCU08-00	15.2	57.6	38.9	15.2	14.7	21.5	18.5	21.7	15.1	22
10	KCU10-00	18.5	65.2	44.9	18.5	17.1	24	21	33.3	25.6	37
12	KCU12-00	20.9	70.1	48.8	20.9	19.1	25.5	22	48.9	38.7	49

Nota1) øD: max. diametro

